

- Die weltweit erste Glas-Ballonflasche mit 83B-Kappen
- Erhältlich in Größen von 5 L - 20 L
- Große, sichtbare Schreibfläche auf der Flasche für zusätzliche Beschriftung; weiße Teilstriche zur Identifikation des ungefähren Volumens; Rückverfolgungscodes zur Identifikation
- Borosil® 3.3 Borosilikatglas ist mechanisch fest, chemisch beständig und widersteht Temperaturschocks
- Flasche VersaCap® und Ausgießring sind autoklavierbar und entsprechen den USP-VI Standards

Die PUREGRIP® Glasballonflasche ist das neueste Angebot aus der Zusammenarbeit von Foxx und Borosil®. PUREGRIP® Glas-Ballonflaschen vereinen die Qualität der Borosil®-Glaswaren mit den innovativen, benutzerorientierten Designs von Foxx und sind die ersten 83 mm Glas-Ballonflaschen auf dem Markt. Diese Produktlinie zeichnet sich durch die größten Schreibflächen und sichtbaren Teilstriche auf einer Glas-Ballonflasche aus. Dazu gehört auch unser patentierter VersaCap® aus Klasse VI (ohne Tierversuche, Polypropylen).

Ein platinvernetzter Silikon-O-Ring sorgt für eine auslaufsichere Dichtung. Die die großen Griffe mit Fingergriffen ermöglichen ein leichtes Anziehen und Öffnen. Unsere separat erhältliche Open VersaCap®-Technologie ist außerdem mit einer Vielzahl von Adaptereinsätzen kompatibel, sodass Benutzer die Aufsätze schnell an die jeweiligen Anwendungsanforderungen anpassen können. Diese Produktlinie ist autoklavierbar und sterilisierbar.




PUREGRIP® ist eine eingetragene Marke von Foxx Life Sciences.

- 1 Mattierte Oberfläche oben auf der Kappe für eine einfache Beschriftung
- 2 Die patentierte VersaCap® ist auslaufsicher, hat austauschbare platinvernetzte Silikondichtungen und bietet die ultimative Flexibilität beim Aufsatz.
- 3 USP-Klasse VI, VersaCap® aus tierfreiem Polypropylen und platinvernetzte Silikondichtung für auslaufsichere, tropffreie Anwendungen
- 4 Abgeschrägte Flanke für sanfte, natürliche Bewegungsabläufe
- 5 Größter glasierte Oberfläche der Branche für zusätzliche Kennzeichnung; weiße Teilstriche zur Identifikation des ungefähren Volumens; Rückverfolgungscodes zur Identifikation



- 6 Leicht ablesbare Markierungen



| | Artikelnummer | Beschreibung | Material | Cap Size (mm) | Autoklavierbar | Menge/Pck |
|------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------|-----------|
| PUREGRIP® Ballonflaschen | 1551033-FLS | PUREGRIP® Glass Carboys, Round, Clear, 5L | BORO | 83 | Ja | 1 |
| | 1551038-FLS | PUREGRIP® Glass Carboys, Round, Clear, 10L | BORO | 83 | Ja | 1 |
| | 1551040-FLS | PUREGRIP® Glass Carboys, Round, Clear, 20L | BORO | 83 | Ja | 1 |
| VersaCap® 83B | 205-1003-RLS | VersaCap® , Closed | PP | 83 | Ja | 1 |
| | 205-1004-RLS | VersaCap® , Open with closed adapter | PP | 83 | Ja | 1 |
| | 205-1007-RLS | VersaCap® , Open top with adapter, 1/4" HB x 2 and Vent | PP | 83 | Ja | 1 |
| | 205-1008-RLS | VersaCap® , Open top with adapter, 1/2" HB x 2 and Vent | PP | 83 | Ja | 1 |
| | 205-3001-RLS | Adapter, Closed | PP | 83 | Ja | 1 |
| | 205-3002-RLS | Adapter, Quick Connect, 1/4" HB x 2 | PP | 83 | Ja | 1 |
| | 205-3003-RLS | Adapter, Quick Connect, 3/8" HB x 2 | PP | 83 | Ja | 1 |
| | 205-3004-RLS | Adapter, Quick Connect, 1/4" HB x 3 | PP | 83 | Ja | 1 |
| | 205-3005-RLS | Adapter, Quick Connect, 3/8" HB x 3 | PP | 83 | Ja | 1 |
| | 205-3006-RLS | Adapter, Quick Connect, 1/4" HB x 4 | PP | 83 | Ja | 1 |
| | 205-3007-RLS | Adapter, Quick Connect, 3/8" HB x 4 | PP | 83 | Ja | 1 |
| | 205-5001-RLS | Adapter, Molded, 1/4" HB x 2 and Vent | PP | 83 | Ja | 1 |
| | 205-5002-RLS | Adapter, Molded, 1/2" HB x 2 and Vent | PP | 83 | Ja | 1 |
| | 205-3001-RLS | Adapter, Closed Clearview® | PC | 83 | Ja | 1 |

*EZBio® Verschlusskappen sind mit 83B VersaCap® kompatibel und können separat erworben werden.